



Fachboden-Grundregal, Tiefe 400 mm, Höhe / Fachboden Breite: 1910/1000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990460 1910/1000
GTIN	4052941784675
Artikelklasse	95S

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden-Steckregal in zwei Feldbreiten 994 mm und 1282 mm. Komplett verzinkt mit 5 Fachböden im Raster von 53 mm verstellbar. Verschweißte Profile und Böden. Werkzeuglose Montage, problemlos erweiterbar. Geteilte Regalständer ermöglichen Transportoptimierung.

Feldlast: 1900 kg je Feld.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge 1000 mm + 56 mm

Anbauregal: Nennlänge 1000 mm + 25 mm

Hinweis:

- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 595 mm betragen.**
- **Lieferung ohne Montage.**
- **Transportoptimiert - Versand in 2 Postpaketen, kein Palettenversand.**

Material: verzinkt

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100 kg

Höhe: 1910 mm

Aufbaumaß Grundregal Breite: 1056 mm

Fachboden Breite lichtet Maß: 994 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden: 100 kg

Technische Beschreibung

Kundenmontage	ja
Steckmontage	ja
Regal-Aufbau	Grundregal
Aufbaumaß Grundregal Breite	1056 mm
Fachboden Breite lichtet Maß	994 mm
Höhe	1910 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden	100 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Fachboden Stärke	40 mm
Höhenverstellung im Raster	53 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 400 mm
Produktart	Fachbodenregal