

Imprägnierter Sicherheits-Holzlaufrost mit 1×Abschrägung Längsseite und 2fachem Anlaufprofil / Breitseiten, Breite 80 cm, Laufrost Länge: 200cm



Bestelldaten

Bestellnummer	964862 200
GTIN	4047482136298
Artikelklasse	96C

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Holzlaufroste aus stabilen, gerieften Buchenholzleisten. Verbindung der Leisten aus Edelstahlseilen, 3 mm stark. Verschluss und Abdeckkappen aus Messing. Elastische GummifüÙe aus NBR verhindern ein Wegrutschen des Holzlaufrostes und sichern hohen Gehkomfort. Durch die Imprägnierung besonders geeignet für den Einsatz bei Öl- und Kühlschmiermitteln. Reinigung: Holzrost aufrollen.

Höhe: ca. 35 mm

Gewicht: ca. 13 kg/m²

Norm: Geprüft auf Rutschhemmung (R11) und Verdrängungsraum (V10) durch IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).

Anlaufprofil:

Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-**Breitseiten**.

Abschrägung:

Zusätzliche Abschrägung an den Laufrost-**Längsseiten** im 45°-Winkel.

Technische Beschreibung

Laufrost Länge	200 cm
Gewicht	24,5 kg
Herstellerbezeichnung	Holzlaufrost
Produktnamensattribut	Breite 80 cm
Laufrost Breite	80 cm

Produktart

Holzlaufrost