




## Fachboden-Anbauregal, Tiefe 500 mm, Höhe / Fachboden Breite: 1910/1300mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	990463 1910/1300
GTIN	4052941784958
Artikelklasse	95S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Fachboden-Steckregal in zwei Feldbreiten 994 mm und 1282 mm. Komplett verzinkt mit 5 Fachböden im Raster von 53 mm verstellbar. Verschweißte Profile und Böden. Werkzeuglose Montage, problemlos erweiterbar. Geteilte Regalständer ermöglichen Transportoptimierung.

**Feldlast:** 1900 kg je Feld.

#### Beschreibung:

#### Aufbaumaße:

**Grundregal:** Nennlänge 1300 mm + 44 mm

**Anbauregal:** Nennlänge 1300 mm + 13 mm

#### Hinweis:

- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 595 mm betragen.**
- **Lieferung ohne Montage.**
- **Transportoptimiert - Versand in 2 Postpaketen, kein Palettenversand.**

Material: verzinkt

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150 kg

Höhe: 1910 mm

Aufbaumaß Anbauregal Breite: 1313 mm

Fachboden Breite lichtet Maß: 1282 mm  
Tragfähigkeit je Einlegeboden: 150 kg

## Technische Beschreibung

Kundenmontage	ja
Fachboden Breite lichtet Maß	1282 mm
Steckmontage	ja
Höhe	1910 mm
Regal-Aufbau	Anbauregal
Aufbaumaß Anbauregal Breite	1313 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden	150 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Fachboden Stärke	40 mm
Höhenverstellung im Raster	53 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 500 mm
Produktart	Fachbodenregal