




Fachboden-Grundregal, Tiefe 600 mm, Höhe / Fachboden Breite: 1910/1300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	990464 1910/1300
GTIN	4052941784781
Artikelklasse	95S

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden-Steckregal in zwei Feldbreiten 994 mm und 1282 mm. Komplett verzinkt mit 5 Fachböden im Raster von 53 mm verstellbar. Verschweißte Profile und Böden. Werkzeuglose Montage, problemlos erweiterbar. Geteilte Regalständer ermöglichen Transportoptimierung.

Feldlast: 1900 kg je Feld.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Grundregal: Nennlänge 1300 mm + 44 mm

Anbauregal: Nennlänge 1300 mm + 13 mm

Hinweis:

- **Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.**
- **Einseitig nutzbar, da Aussteifung durch Kreuzstrebe.**
- **Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 595 mm betragen.**
- **Lieferung ohne Montage.**
- **Transportoptimiert - Versand in 2 Postpaketen, kein Palettenversand.**

Material: verzinkt

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150 kg

Höhe: 1910 mm

Aufbaumaß Grundregal Breite: 1344 mm

Fachboden Breite lichtet Maß: 1282 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden: 150 kg

Technische Beschreibung

Fachboden Breite lichtet Maß	1282 mm
Steckmontage	ja
Höhe	1910 mm
Kundenmontage	ja
Regal-Aufbau	Grundregal
Aufbaumaß Grundregal Breite	1344 mm
Tragfähigkeit je Einlegeboden	150 kg
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	150 kg
Fachboden Stärke	40 mm
Höhenverstellung im Raster	53 mm
Montageausführung	Steckregal
Material	verzinkt
Produktnamensattribut	Tiefe 600 mm
Produktart	Fachbodenregal