



## Windeisen, verstellbar, Typ: 0



### Bestelldaten

Bestellnummer	148410 0
GTIN	4062406208165
Artikelklasse	12L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung: Gehäuse aus Zink-Druckguss.

### Technische Beschreibung

für Handgewindebohrer DIN 352	M1 – M8
Gesamtlänge	125 mm
Spannweite □	2 - 5 mm
für Handreibahlen-Ø DIN 206	2,5 - 6,5 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen