



## Windeisen, verstellbar, Typ: 3



### Bestelldaten

Bestellnummer	148410 3
GTIN	4062406208202
Artikelklasse	12L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung: Gehäuse aus Zink-Druckguss.

### Technische Beschreibung

für Handreibahlen-Ø DIN 206	6,5 - 15 mm
Gesamtlänge	370 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M5 – M20
Spannweite □	4,9 - 12 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen