



Windeisen, verstellbar, Typ: 1.1/2



Bestelldaten

Bestellnummer	148410 1.1/2
GTIN	4062406208189
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung: Gehäuse aus Zink-Druckguss.

Technische Beschreibung

für Handreibahlen-Ø DIN 206	2,5 - 9,5 mm
Spannweite □	2 - 8 mm
Gesamtlänge	175 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M1 – M12
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen