



Windeisen, verstellbar, Typ: 5



Bestelldaten

Bestellnummer	148410 5
GTIN	4062406210427
Artikelklasse	12L

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **normale** Beanspruchung: Gehäuse aus Zink-Druckguss.

Technische Beschreibung

für Handgewindebohrer DIN 352	M12 – M33
Gesamtlänge	700 mm
für Handreibahlen-Ø DIN 206	9 - 26 mm
Spannweite □	7 - 20 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen