

# HEDI

## Kabeltrommel Kunststoff Set Generation 7 5 tlg., Typ: SET



### Bestelldaten

Bestellnummer	081110 SET
GTIN	
Artikelklasse	08B

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Vollkunststoff Kabeltrommel** mit 4-fach Steckdose und Diagnosesystem HEDI DiagS, Panzerkabel PLUS H07BQ-F, für den ständigen Einsatz im Freien. Entspricht den Vorgaben der BGI 608 sowie der BGI 600, K2.

Set aus 5×40 m Kabeltrommeln mit personalisierter Kabelbedruckung als Diebstahlschutz. Der Text wiederholt sich jeweils mit einem Abstand von ca. 30 cm.

#### Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit  $\varnothing > 1$  mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

IP-Schutzart: IP 44

schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI

Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H07BQ-F

Kabelaufbau: 3G1,5

Material Kabel: Panzerkabel

Kabellänge: 40 m

### Technische Beschreibung

Kabelfarbe	grün
schlagfest und spritzwassergeschützt	Kategorie 2 (K2) nach BGI

Kabelklasse	H07BQ-F
Material Kabel	Panzerkabel
IP-Schutzart	IP 44
Kabellänge	40 m
Kabelaufbau	3G1,5
Nennleistung abgerollt	3500 (16 A) W
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Energieversorgung	Netzbetrieben
Produktart	Kabeltrommel