

# Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 4X5mm



### **Bestelldaten**

Bestellnummer	610600 4X5
GTIN	4062406219642
Artikelklasse	61A

## Beschreibung

### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318** 

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

## **Technische Beschreibung**

maximale Maulhöhe h	3 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Maulbreite b1	13 mm
maximale Maulbreite b2	14 mm
Schlüssellänge L	100 mm
Schlüsselweite 1	4 mm
Schlüsselweite 2	5 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Maulstellung 1	15 Grad

Maulstellung 2	15 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel