

Garant**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 6X7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	615600 6X7
GTIN	4062406219703
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit

HT-Drive Profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive – das besonders passgenaue Profil.

Vorteil

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

maximaler Ring-Ø D_2 max	12 mm
Schlüsselweite s_2	7 mm
Schlüsselweite s_1	6 mm
maximaler Ring-Ø D_1 max	11 mm
Schlüssellänge L	165 mm

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ring tief gekröpft	ja
offener Ring	nein
Produktart	Schraubenschlüssel