

Garant**Ringmaulschlüssel-Satz, lange Ausführung, Anzahl Schlüssel: 9****Bestelldaten**

Bestellnummer	614610 9
GTIN	4062406219697
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. **Ringseite tief gekröpft.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Ringmaulschlüssel Nr. 614600 / 614200 / 614900: Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Hinweis:

HT-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **HT-Drive**-Zeichen.

Vorteile:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Anzahl Schlüssel	9

Ringstellung	10 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ring tief gekröpft	ja
Lange Ausführung	ja
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 17 mm	614600 17
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 22 mm	614600 22
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 13 mm	614600 13
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 19 mm	614600 19
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 21 mm	614600 21
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 18 mm	614600 18
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 10 mm	614600 10
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 16 mm	614600 16
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung Schlüsselweite 24 mm	614600 24