

**Garant**
**Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 27mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	613600 27
GTIN	4062406220112
Artikelklasse	61A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit **HT-Drive** Profil.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

**Hinweis:**

**HT-Drive** – das besonders passgenaue Profil.

**Vorteil:**

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlagflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	27 mm
Schlüssellänge L	300 mm
maximale Maulhöhe h1	13 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Ringhöhe h <sub>2 max</sub>	18 mm
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel