

Garant**Doppelringschlüssel-Satz, tiefgekröpft, Anzahl Schlüssel: 12****Bestelldaten**

Bestellnummer	615610 12
GTIN	4062406221126
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **HT-Drive** Profil.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Doppelringschlüssel Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Hinweis:

HT-Drive – das besonders passgenaue Profil.

Vorteil

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
----------------------	----------

Anzahl Schlüssel	12
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	matt verchromt
Maßsystem metrisch	ja
Maßsystem zöllig	nein
Ring tief gekröpft	nein
Produktart	Schraubenschlüssel

Zubehör

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 24X26 mm	615600 24X26
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 12X13 mm	615600 12X13
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 6X7 mm	615600 6X7
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 18X19 mm	615600 18X19
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 14X15 mm	615600 14X15
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 8X9 mm	615600 8X9
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 16X17 mm	615600 16X17
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 21X23 mm	615600 21X23
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 27X32 mm	615600 27X32
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 20X22 mm	615600 20X22
Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 10X11 mm	615600 10X11

Doppelringschlüssel, tiefgekröpft Schlüsselweite 30X34
mm

615600 30X34