

Garant**Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614600 10
GTIN	4062406220624
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. **Ringseite tief gekröpft.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **HT-Drive**-Zeichen.

Vorteile:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	8 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	165 mm
Schlüsselweite	10 mm
maximale Maulhöhe h_1	5,5 mm

Ringstellung	10 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
funkenfrei	nein
Ring tief gekröpft	ja
Produktart	Schraubenschlüssel