

**Garant**
**Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, Schlüsselweite: 16X18mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	615600 16X18
GTIN	4062406220952
Artikelklasse	61A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseiten mit **HT-Drive** Profil.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

**Hinweis:**

**HT-Drive** – das besonders passgenaue Profil.

**Vorteil**

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen.**
- **Die Schrauben werden geschont.**
- **Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug.**
- **Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

**Technische Beschreibung**

maximaler Ring-Ø D <sub>1</sub> max	25 mm
maximaler Ring-Ø D <sub>2</sub> max	27 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite <sub>2</sub>	18 mm
Schlüsselweite <sub>1</sub>	16 mm

Schlüssellänge L	270 mm
Ringstellung	75 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Ring tief gekröpft	ja
offener Ring	nein
Produktart	Schraubenschlüssel