

Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 10X11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	610600 10X11
GTIN	4062406220204
Artikelklasse	61A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	155 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite 1	10 mm
maximale Maulbreite b1	24 mm
Schlüsselweite 2	11 mm
maximale Maulbreite b2	27 mm
maximale Maulhöhe h	5 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Maulstellung 1	15 Grad

Maulstellung 2	15 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel