

Garant
Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 18mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 613600 18 |
| GTIN | 4062406220532 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit **HT-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive – das besonders passgenaue Profil.

Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlagflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|------------|
| maximale Maulhöhe h ₁ | 9 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| Schlüsselweite | 18 mm |
| Schlüssellänge L | 200 mm |
| maximale Ringhöhe h _{2 max} | 14 mm |
| Norm | DIN 3113 A |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Norm | ISO 3318 |
| Norm | ISO 7738 |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | matt verchromt |
| Produktart | Schraubenschlüssel |