

**Garant**
**Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 20mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 613600 20     |
| GTIN          | 4062406220549 |
| Artikelklasse | 61A           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit **HT-Drive** Profil.

**Norm:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

**Hinweis:**

**HT-Drive** – das besonders passgenaue Profil.

**Vorteil:**

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

**Technische Beschreibung**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| maximale Ringhöhe $h_{2\max}$ | 14 mm      |
| Schlüssellänge L              | 230 mm     |
| Schlüsselweiten-Maße          | metrisch   |
| Schlüsselweite                | 20 mm      |
| maximale Maulhöhe $h_1$       | 9 mm       |
| Norm                          | DIN 3113 A |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Norm              | ISO 3318             |
| Norm              | ISO 7738             |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet    |
| Werkstoff         | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche        | matt verchromt       |
| Produktart        | Schraubenschlüssel   |