

Garant**Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 6X7mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	610600 6X7
GTIN	4062406220167
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₂	7 mm
Schlüssellänge L	120 mm
maximale Maulhöhe h	4 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite ₁	6 mm
maximale Maulbreite b1	16 mm
maximale Maulbreite b2	18 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Maulstellung 1	15 Grad

Maulstellung 2	15 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel