

Garant
Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 17X19mm

Bestelldaten

Bestellnummer	610600 17X19
GTIN	4062406220310
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite ₁	17 mm
maximale Maulbreite b1	40 mm
Schlüsselweite ₂	19 mm
Schlüssellänge L	220 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Maulbreite b2	43 mm
maximale Maulhöhe h	7 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Maulstellung 1	15 Grad

Maulstellung 2	15 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel