

**Garant****Doppelmaulschlüssel, Schlüsselweiten: 27X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	610600 27X30
GTIN	4062406220426
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkschmiedet. Mit eng tolerierten Schlüsselweiten.

Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite <sub>1</sub>	27 mm
Schlüsselweite <sub>2</sub>	30 mm
maximale Maulbreite b2	66 mm
Schlüssellänge L	300 mm
maximale Maulhöhe h	10 mm
maximale Maulbreite b1	60 mm
Norm	ISO 3318
Norm	DIN 3110
Maulstellung 1	15 Grad

Maulstellung 2	15 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
funkenfrei	nein
beidseitig gleiche Schlüsselweiten	nein
Produktart	Schraubenschlüssel