

Garant
Ringmaulschlüssel, lange Ausführung, Schlüsselweite: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	614600 16
GTIN	4062406220679
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit griffigem handlichem Profilschaft. Besonders langlebig und extrem belastbar. **Ringseite tief gekröpft.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive – das besondere Profil. Ein extrem passgenaues Profil – für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Werkzeuge mit dieser Profil-Ausstattung, sind erkennbar an dem **HT-Drive**-Zeichen.

Vorteile:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweite	16 mm
maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	11 mm
Schlüssellänge L	230 mm
maximale Maulhöhe h_1	8 mm

Ringstellung	10 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche	über Nickel verchromt
funkenfrei	nein
Ring tief gekröpft	ja
Produktart	Schraubenschlüssel