

Garant**Ringmaulschlüssel-Satz, Anzahl Schlüssel: 12****Bestelldaten**

Bestellnummer	613610 12
GTIN	4062406220587
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit **HT-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Lieferumfang:

Je 1 Ringmaulschlüssel Nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Hinweis:

HT-Drive – das besonders passgenaue Profil.

Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

Produktart	Schraubenschlüssel
------------	--------------------

Zubehör

Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 7 mm	613600 7
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 8 mm	613600 8
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 13 mm	613600 13
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 22 mm	613600 22
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 21 mm	613600 21
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613500 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 17 mm	613600 17
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 18 mm	613600 18
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 5,5 mm	613600 5,5
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 10 mm	613600 10
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 19 mm	613600 19
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 16 mm	613600 16
Ringmaulschlüssel Schlüsselweite 24 mm	613600 24