

Garant
Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 15mm

Bestelldaten

Bestellnummer	613600 15
GTIN	4062406220518
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.

Mit optimiertem Profilschaft für besondere Griffigkeit und ergonomisches Arbeiten. Besonders langlebig und extrem belastbar. Ringseite mit **HT-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, abplatzsicher matt verchromt.

Hinweis:

HT-Drive – das besonders passgenaue Profil.

Vorteil:

- **Schrauben werden an den Flanken gegriffen. – Die Schrauben werden geschont. – Längere Lebensdauer der Schraube.**
- **Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. – Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.**

Technische Beschreibung

maximale Ringhöhe $h_{2\max}$	12 mm
Schlüssellänge L	170 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
maximale Maulhöhe h_1	7 mm
Schlüsselweite	15 mm
Norm	DIN 3113 A

Norm	ISO 3318
Norm	ISO 7738
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	matt verchromt
Produktart	Schraubenschlüssel