



Bohrfutter mit Radialverriegelung Extra RV Metallausführung, Typ: 13-1/2



Bestelldaten

Bestellnummer	342204 13-1/2
GTIN	4019208450308
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

- **Schlüsselloses Bohrfutter mit selbsttätiger Radialverriegelung. Keine zusätzliche Verriegelung mehr nötig (besonders beim Schlagbohren).**
- **Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, 6-kant-Schlüsselhilfe.**
- **Gute Rundlauf-Genauigkeit.**
- **Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf (Gewinde M5 oder M6).**

Mit Anfahrschutz ausgerüstet.

Einteiliger Bohrfutterkorpus; Bohrfutter kann einhändig bei Spindelstopp der Bohrmaschine geöffnet werden. Extrem kurze Bauform.

Technische Beschreibung

Bohrkopflänge geöffnet	51 mm
Bohrkopflänge geschlossen	60,9 mm
maximale Maschinenleistung	1100 W
Aufnahme	1/2-20 Zoll
Spannbereich	1,5 - 13 mm
Typ	13-1/2

Außen-Ø	42,4 mm
Radialverriegelung	ja
Produktart	Bohrfutter schlüssellos