



Bohrfutter mit Radialverriegelung Extra RV Metallausführung, Typ: 13-9/16



Bestelldaten

Bestellnummer	342204 13-9/16
GTIN	4019208450292
Artikelklasse	39R

Beschreibung

Ausführung:

- **Schlüsselloses Bohrfutter mit selbsttätiger Radialverriegelung. Keine zusätzliche Verriegelung mehr nötig (besonders beim Schlagbohren).**
- **Sehr ergonomisch, bedienungsfreundlich, 6-kant-Schlüsselhilfe.**
- **Gute Rundlauf-Genauigkeit.**
- **Durchbohrte Ausführung für Rechts- und Linkslauf (Gewinde M5 oder M6).**

Mit Anfahrerschutz ausgerüstet.

Einteiliger Bohrfutterkorpus; Bohrfutter kann einhändig bei Spindelstopp der Bohrmaschine geöffnet werden. Extrem kurze Bauform.

Technische Beschreibung

Außen-Ø	42,4 mm
Aufnahme	9/16-20 Zoll
Bohrkopflänge geöffnet	51 mm
Spannbereich	1,5 - 13 mm
Typ	13-1/2
Bohrkopflänge geschlossen	60,9 mm

maximale Maschinenleistung	1100 W
Radialverriegelung	ja
Produktart	Bohrfutter schlüssellos