

Garant**Absteckschwert Heavy Duty, neutral, Schwerthöhe h5 / Stechbreite w:
100/8,0Lmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	273558 100/8,0L
GTIN	4062406221140
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Ab Schwerthöhe 100 mm mit vier Plattensitzen.

Passend für:

Halter Nr. 273984 – 274000 oder Nr. 319132; 319133 (VDI-Halter).

Achtung:

Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Technische Beschreibung

Schwerthöhe h ₅	100 mm
für maximalen Werkstück-Ø	1000 mm
Stechbreite w	8 mm
Gesamtlänge L	760 mm
Einsatzart	neutral
Innenkühlung	nein
Systemschlüssel	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Stechschwert

