

Garant**Schneideisen, M: M22****Bestelldaten**

Bestellnummer	140400 M22
GTIN	4062406221768
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form. \geq **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert**; Spanwinkel ca. 15°.

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 2,5 mm

Außen-Ø: 55 mm

Höhe: 22 mm

Technische Beschreibung

Höhe	22 mm
Steigung	2,5 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Außen-Ø	55 mm

Gewindegröße	M22
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	geeignet		
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		