

**Garant****Schneideisen HSS, MF: 62X1,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	141050 62X1,5
GTIN	4062406222871
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

**1 3/4 Gang Anschnitt.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,5 mm

Außen-Ø: 105 mm

Höhe: 22 mm

**Technische Beschreibung**

Steigung	1,5 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Außen-Ø	105 mm
Höhe	22 mm
Gewindegröße	M62×1,5

Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		