

Garant
Schneideisen HSS-E, MF: 15X1

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 141055 15X1 |
| GTIN | 4062406223557 |
| Artikelklasse | 11K |

Beschreibung
Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

2 Gang Anschnitt. Geläpft und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1 mm

Außen-Ø: 38 mm

Höhe: 11 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-----------|
| Außen-Ø | 38 mm |
| Steigung | 1 mm |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g |
| Höhe | 11 mm |

| | |
|-----------------|--------------|
| Gewindegröße | M15×1 |
| Gewindeart | MF |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Schneidstoff | HSS E |
| Norm | EN 22568 |
| Schneidrichtung | rechts |
| Produktart | Schneideisen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 1400 N/mm ² | bedingt geeignet | | |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | | |
| INOX > 900 N/mm ² | bedingt geeignet | | |
| Öl | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |