

Garant**Schneideisen Linksgewinde, M-LH: M36****Bestelldaten**

Bestellnummer	140620 M36
GTIN	4062406221843
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.

1 3/4 Gang Anschnitt.

Schneidrichtung: links

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 4 mm

Außen-Ø: 65 mm

Höhe: 25 mm

Technische Beschreibung

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Höhe	25 mm
Außen-Ø	65 mm
Steigung	4 mm
Gewindegröße	M36

Gewindeart	M-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	links
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		