

**Garant****Schneideisen 6g, M: M60****Bestelldaten**

Bestellnummer	140300 M60
GTIN	4062406221652
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.  $\geq$  **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 5,5 mm

Außen-Ø: 105 mm

Höhe: 36 mm

**Technische Beschreibung**

Steigung	5,5 mm
Höhe	36 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Außen-Ø	105 mm
Gewindegröße	M60

Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		