

**Garant****Schneideisen Linksgewinde, M-LH: M9****Bestelldaten**

Bestellnummer	140620 M9
GTIN	4062406221799
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.

**1 3/4 Gang Anschnitt.**

Schneidrichtung: links

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,25 mm

Außen-Ø: 25 mm

Höhe: 9 mm

**Technische Beschreibung**

Toleranzklasse	DIN 13 6g
Höhe	9 mm
Steigung	1,25 mm
Außen-Ø	25 mm
Gewindegröße	M9

Gewindeart	M-LH
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	links
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		