

Garant**Schneideisen HSS, MF: 45X1,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	141050 45X1,5
GTIN	4062406222666
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

1 3/4 Gang Anschnitt.

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,5 mm

Außen-Ø: 90 mm

Höhe: 22 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø	90 mm
Steigung	1,5 mm
Höhe	22 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Gewindegröße	M45×1,5

Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		