

**Garant****Schneideisen, M: M36****Bestelldaten**

Bestellnummer	140400 M36
GTIN	4062406221782
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.  $\geq$  **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert;** Spanwinkel ca. 15°.

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 4 mm

Außen-Ø: 65 mm

Höhe: 25 mm

**Technische Beschreibung**

Steigung	4 mm
Höhe	25 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Außen-Ø	65 mm

Gewindegröße	M36
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		