

Garant**Schneideisen HSS-E, MF: 40X1,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	141055 40X1,5
GTIN	4062406223755
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

2 Gang Anschnitt. Geläppt und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1,5 mm

Außen-Ø: 75 mm

Höhe: 20 mm

Technische Beschreibung

Außen-Ø	75 mm
Höhe	20 mm
Steigung	1,5 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g

Gewindegröße	M40x1,5
Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS E
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	geeignet		
INOX > 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		