

**Garant****Schneideisen HSS-E, MF: 16X0,75****Bestelldaten**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 141055 16X0,75 |
| GTIN          | 4062406223489  |
| Artikelklasse | 11K            |

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

**2 Gang Anschnitt. Geläpft und nitriert, Spanwinkel ca. 15°. Für rostbeständige und hochfeste Stähle.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 0,75 mm

Außen-Ø: 45 mm

Höhe: 14 mm

**Technische Beschreibung**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Höhe           | 14 mm     |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g |
| Steigung       | 0,75 mm   |
| Außen-Ø        | 45 mm     |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Gewindegröße    | M16×0,75     |
| Gewindeart      | MF           |
| Flankenwinkel   | 60 Grad      |
| Schneidstoff    | HSS E        |
| Norm            | EN 22568     |
| Schneidrichtung | rechts       |
| Produktart      | Schneideisen |

### Anwenderdaten

|                                | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | bedingt geeignet |                |          |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | geeignet         |                |          |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | bedingt geeignet |                |          |
| Öl                             | geeignet         |                |          |
| trocken                        | bedingt geeignet |                |          |