

Garant**Schneideisen Sechskant, M: M24****Bestelldaten**

Bestellnummer	140920 M24
GTIN	4062406221898
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Außen-Sechskant für genormte Schlüsselmaße. **Ohne** Schälanschnitt. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Hinweis:

Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde oder zum Schneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 3 mm

Schlüsselweite: 50 mm

Höhe: 22 mm

Technische Beschreibung

Höhe	22 mm
Steigung	3 mm
Schlüsselweite	50 mm
Gewindegröße	M24
Schneidrichtung	rechts

Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 382
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		