

**Garant****Schneideisen, UNC: 1.1/2-6****Bestelldaten**

Bestellnummer	142520 1.1/2-6
GTIN	4062406224172
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

**Verwendung:**

**Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME – B1.1.**

Toleranzklasse: 2A

Gänge pro Zoll: 6

Gewinde-Ø: 38,1 mm

Außen-Ø: 75 mm

Höhe: 30 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Ø	38,1 mm
Gänge pro Zoll	6
Höhe	30 mm
Außen-Ø	75 mm

Gewindegröße	1.1/2-6 UNC
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	UNC
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Toleranzklasse	2A
Produktart	Schneideisen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		