

**Garant****Schneideisen HSS, MF: 15X2****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 141050 15X2   |
| GTIN          | 4062406222147 |
| Artikelklasse | 11K           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

**1 3/4 Gang Anschnitt.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 2 mm

Außen-Ø: 38 mm

Höhe: 11 mm

**Technische Beschreibung**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Steigung       | 2 mm      |
| Außen-Ø        | 38 mm     |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g |
| Höhe           | 11 mm     |
| Gewindegröße   | M15x2     |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Gewindeart      | MF           |
| Flankenwinkel   | 60 Grad      |
| Schneidstoff    | HSS          |
| Norm            | EN 22568     |
| Schneidrichtung | rechts       |
| Produktart      | Schneideisen |

### Anwenderdaten

|                               | Eignung          | V <sub>c</sub> | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend)             | bedingt geeignet |                |          |
| Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         |                |          |
| Öl                            | geeignet         |                |          |
| trocken                       | bedingt geeignet |                |          |