

**Garant****Schneideisen 6e, M: M2,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	140350 M2,5
GTIN	4062406221676
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form.  $\geq$  **M3 mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Toleranzfeld 6e = **mit Untermaß ca. 0,03 – 0,04 mm.** Für Toleranzklasse „mittel“, wenn Bolzen eine **galvanische Schutzschicht** erhalten.

**Technische Beschreibung**

Höhe	5 mm
Steigung	0,45 mm
Außen-Ø	16 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6e
Gewindegröße	M2,5
Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad

## Datenblatt

Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		