

**Garant****Schneideisen Sechskant, M: M3,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	140920 M3,5
GTIN	4062406221850
Artikelklasse	11K

**Beschreibung****Ausführung:**

Außen-Sechskant für genormte Schlüsselmaße. **Ohne** Schälanschnitt. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

**Hinweis:**

Zum Nachschneiden beschädigter Gewinde oder zum Schneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 0,6 mm

Schlüsselweite: 18 mm

Höhe: 5 mm

**Technische Beschreibung**

Steigung	0,6 mm
Schlüsselweite	18 mm
Höhe	5 mm
Gewindegröße	M3,5
Schneidrichtung	rechts

Gewindeart	M
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	DIN 382
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
CuZn	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		