

Garant**Schneideisen HSS, MF: 25X1****Bestelldaten**

Bestellnummer	141050 25X1
GTIN	4062406222321
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.****1 3/4 Gang Anschnitt.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 1 mm

Außen-Ø: 55 mm

Höhe: 16 mm

Technische Beschreibung

Steigung	1 mm
Toleranzklasse	DIN 13 6g
Höhe	16 mm
Außen-Ø	55 mm
Gewindegröße	M25×1

Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		