

**Garant****Schneideisen HSS, MF: 11X0,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	141050 11X0,5
---------------	---------------

GTIN	4062406222031
------	---------------

Artikelklasse	11K
---------------	-----

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

**1 3/4 Gang Anschnitt.**

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 0,5 mm

Außen-Ø: 30 mm

Höhe: 11 mm

**Technische Beschreibung**

Außen-Ø	30 mm
---------	-------

Höhe	11 mm
------	-------

Steigung	0,5 mm
----------	--------

Toleranzklasse	DIN 13 6g
----------------	-----------

Gewindegröße	M11×0,5
--------------	---------

Gewindeart	MF
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Schneidrichtung	rechts
Produktart	Schneideisen

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		