

Garant**Schneideisen, UNC: 1.1/8-7****Bestelldaten**

Bestellnummer	142520 1.1/8-7
GTIN	4062406224196
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME – B1.1.

Toleranzklasse: 2A

Gänge pro Zoll: 7

Gewinde-Ø: 28,56 mm

Außen-Ø: 65 mm

Höhe: 25 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	28,56 mm
Außen-Ø	65 mm
Gänge pro Zoll	7
Höhe	25 mm

Gewindegröße	1.1/8-7 UNC
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	UNC
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Toleranzklasse	2A
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		