

Garant
Schneideisen, UNC: 1.3/4-5

Bestelldaten

Bestellnummer	142520 1.3/4-5
GTIN	4062406224202
Artikelklasse	11K

Beschreibung
Ausführung:

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt** für leichtes Anschneiden und saubere Spanabfuhr in Schneidrichtung. **1 3/4 Gang Anschnitt.**

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME – B1.1.

Toleranzklasse: 2A

Gänge pro Zoll: 5

Gewinde-Ø: 44,45 mm

Außen-Ø: 90 mm

Höhe: 36 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	5
Höhe	36 mm
Gewinde-Ø	44,45 mm
Außen-Ø	90 mm

Gewindegröße	1.3/4-5 UNC
Schneidrichtung	rechts
Gewindeart	UNC
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	HSS
Norm	EN 22568
Toleranzklasse	2A
Produktart	Schneideisen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Öl	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		