

Garant**Schneideisen HSS, MF: 13X0,5****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 141050 13X0,5 |
| GTIN | 4062406223069 |
| Artikelklasse | 11K |

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlossene, vorgeschlitzte Form; **mit beidseitigem Schälanschnitt.**

1 3/4 Gang Anschnitt.

Schneidrichtung: rechts

Toleranzklasse: DIN 13 6g

Steigung: 0,5 mm

Außen-Ø: 38 mm

Höhe: 11 mm

Technische Beschreibung

| | |
|----------------|-----------|
| Höhe | 11 mm |
| Steigung | 0,5 mm |
| Außen-Ø | 38 mm |
| Toleranzklasse | DIN 13 6g |
| Gewindegröße | M13×0,5 |

| | |
|-----------------|--------------|
| Gewindeart | MF |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Schneidstoff | HSS |
| Norm | EN 22568 |
| Schneidrichtung | rechts |
| Produktart | Schneideisen |

Anwenderdaten

| | Eignung | V _c | ISO-Code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu (kurzspanend) | bedingt geeignet | | |
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | | |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | | |
| Öl | geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |