

SWISS TOOLS

PSC-Klemmdrehhalter rechts, für Wendeschneidplatten DC., Schaft-Ø / Plattengröße: 40/11HPmm



Bestelldaten

Bestellnummer	320340 40/11HP
GTIN	2050002039933
Artikelklasse	36D

Beschreibung

Hinweis:

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Ersatzteil	S05
Achsen-Spitzenabstand f	27 mm
Auskraglänge A-Maß	50 mm
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	50 mm
Schaft-Ø	40 mm
Plattengröße	11
Gesamtlänge	74 mm
Aufnahme	PSC

Einsatzart	rechts
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ D07	320611 D07
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06

Düsenring Nr. 5 Typ D07

320613 D07