

SWISS TOOLS

**PSC-Klemmdrehhalter links, für Wendeschneidplatten CN., Schaft-Ø /
Plattengröße: 50/12HPmm****Bestelldaten**

Bestellnummer	320316 50/12HP
GTIN	2050002039841
Artikelklasse	36D

Beschreibung**Hinweis:**

Passende **HP-Düse** Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610 – 320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Ersatzteil	P01
Schaft-Ø	50 mm
Auskraglänge A-Maß	60 mm
Plattengröße	12
Achsen-Spitzenabstand f	35 mm
Mindestvorbohr-Ø D ₁ min	63 mm
passende Wendeschneidplatte	CN.. 1204..
Gesamtlänge	90 mm
Aufnahme	PSC

Einsatzart	links
Aufnahme-Norm	ISO 26623-1
Innenkühlung	ja
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Spannschraube Nr. 3 Typ P02	320611 P02
Kniehebel Nr. 4 Typ P04	320612 P04
Spannpratze Nr. 6 Typ D07	320614 D07
Rohrstift Nr. 7 Typ P04	320618 P04
Rohrstift Nr. 7 Typ P05	320618 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P02	320610 P02
Zwischenlage Nr. 1 Typ P05	320610 P05
Kniehebel Nr. 4 Typ P02	320612 P02
Spannschraube Nr. 3 Typ P05	320611 P05
Zwischenlage Nr. 1 Typ P04	320610 P04
Kniehebel Nr. 4 Typ P01	320612 P01
Rohrstift Nr. 7 Typ P02	320618 P02
Rohrstift Nr. 7 Typ P01	320618 P01
Zwischenlage Nr. 1 Typ P06	320610 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ P06	320611 P06
Zwischenlage Nr. 1 Typ P01	320610 P01
Düsenring Nr. 5 Typ D07	320613 D07
Hochleistungs-Kühldüse (HP) Typ 63	320001 63
Kniehebel Nr. 4 Typ P06	320612 P06
Spannschraube Nr. 3 Typ P01	320611 P01
Kniehebel Nr. 4 Typ P05	320612 P05
Rohrstift Nr. 7 Typ P06	320618 P06

Spannschraube Nr. 3 Typ D07

320611 D07